


Rozbočovací modul PMBL-186-HP3-H

Číslo dílu: 1609073

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Jmenovitá světlost DN	54
Řada	L
Montážní poloha	libovoln.
Konstrukce	rozbočovací modul
Provozní tlak	0 MPa...5 MPa 0 bar...50 bar
Značka CE (viz prohlášení o shodě)	podle směrnice EU pro tlaková zařízení
Značka UKCA (viz prohlášení o shodě)	podle britských předpisů pro tlaková zařízení
Provozní médium	stlačený vzduch podle ISO 8573-1:2010 [-:::-]
Třída odolnosti korozi KBK	2 - mírné nároky na odolnost korozi
Shoda s LABS	VDMA24364-zóna III
Skladovací teplota	-10 °C...60 °C
Vhodnost pro použití v potravinářství	viz rozšířeně informace o materiálu
Teplota média	5 °C...60 °C
Okolní teplota	5 °C...60 °C
Pneumatické připojení 3	G1
Pneumatické připojení 4	G1
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS
Materiál těsnění	NBR
Materiál tělesa	tvárná slitina hliníku