



# kruhový válec CRDG-63- -P-A

č. dílu: 160987

FESTO

odolný korozi,  
pro bezdotykové snímání poloh, s pružnými dorazy.  
výběhový typ. k dodání do r. 2012.



Exemplary representation

## katalogový list

parametr	hodnota
zdvih	10 ... 500 mm
průměr pístu	63 mm
podle normy	ISO 6431
tlumení	P: pružné tlumicí kroužky/desky na obou stranách
montážní poloha	libovol.
konstrukce	píst pístnice
snímání polohy	pro čidla
provozní tlak	1 ... 10 bar
provozní režim	dvojčinný
provozní médium	stlačený vzduch podle ISO8573-1:2010 [7:4:4]
upozornění pro provozní a ovládací médium	provoz s přimazáváním olejem je možný (v jiných režimech se vyžaduje)
třída odolnosti korozi KBK	4
okolní teplota	-20 ... 80 °C
teoretická síla při 6 barech, zpětný chod	1,682 N
teoretická síla při 6 barech, dopředný chod	1,870 N
přírůstek hmotnosti na 10 mm zdvihu	41 g
základní hmotnost při zdvihu 0 mm	2,964 g
typ upevnění	dle volby: s vnějším závitem příslušenstvím
připojení pneumatiky	G3/8
informace o materiálu víka	vysoce legovaná nerezová ocel
informace o materiálu těsnění	TPE-U(PU)
informace o materiálu pouzdra	vysoce legovaná nerezová ocel
informace o materiálu pístnice	vysoce legovaná nerezová ocel