


skládaná přísavka VASB-125-3/8-SI

č. dílu: 160995

FESTO

Těsnicí kroužek není obsažen v dodávce.
výběhový typ. k dodání do r. 2013.



katalogový list

parametr	hodnota
jmenovitá světlost	7 mm
průměr přísavky	125 mm
účinný průměr přísavky	105 mm
konstrukce	připojení vakua shora kruhový, měch 1,5násobný
provozní médium	stlačený vzduch podle ISO8573-1:2010 [7:-:-]
okolní teplota	-40 ... 200 °C
odtrhovací síla při 70 % vakuu	606 N
hmotnost výrobku	194 g
upevňovací závit	G3/8
upevnění přísavky	G3/8
připojení vakua	G3/8
tvrdost Shore	60 +/- 5
informace o materiálu závitové části	hliník legovaný pro tváření
upozornění k materiálu	obsahuje látky LABS
informace o materiálu přísavky	VMQ (silikon)