

Řadová připojovací deska NAW-1/8-02-VDMA-VL

Číslo dílu: 161111

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Šířka	18 mm
Vychází z norem	ISO 15407-1
Provozní médium	stlačený vzduch podle ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Upozornění k provoznímu/řídícímu médiu	mazaný provoz je možný (od mazání pak již nelze upustit)
Shoda s LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Hmotnost výrobku	130 g
Připojení řídícího tlaku 12	M5
Připojení řídícího tlaku vzduchu 14	M5
Pneumatické připojení 2	G 1/8
Pneumatické připojení 4	G1/8
Materiál připojovací desky	tlakový odlitek z hliníku