

Úhlová zásuvka PEV-1/4-A-WD

Číslo dílu: 161209

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Způsob upevnění	s průchozí dírou
Elektrické připojení	4 vodiče úhlová zásuvka
Stupeň krytí	IP65
Okolní teplota	-40 °C...90 °C
Značka CE (viz prohlášení o shodě)	podle směrnice EU pro nízká napětí
Značka UKCA (viz prohlášení o shodě)	podle předpisů UK pro elektrické provozní prostředky
Shoda s LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS