

Tlumič hluku UC-M7

Číslo dílu: 161418

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Montážní poloha	libovoln.
Velikost balení	1
Provozní tlak	0 MPa...1 MPa 0 bar...10 bar
Průtok vzhledem k atmosféře	800 l/min
Provozní médium	stlačený vzduch podle ISO 8573-1:2010 [7::-]
Upozornění k provoznímu/řídícímu médiu	je možný mazaný provoz
Shoda s LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Hladina akustického tlaku	58 dB(A)
Okolní teplota	-10 °C...70 °C
Hmotnost výrobku	1.2 g
Pneumatické připojení	M7
Materiál vložky tlumiče	PE
Materiál závitového čepu	PE
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS