


Elektromagnetický ventil MN1H-2-3/4-MS-NPT

Číslo dílu: 161730

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Konstrukce	membránový ventil
Princip těsnění	měkké
Montážní poloha	libovoln.
Způsob upevnění	montáž do vedení
Připojení armatury	NPT3/4
Jmenovitá světlost	20 mm
Funkce ventilu	2/2, v klidu uzavřen, monostabil.
Pomocné ruční ovládání	s příslušenstvím s aretací tlačítkem
Směr proudění	není reverzibilní
Médium	filtrovaný stlačený vzduch, jemnost filtrace 200 µm
Funkce odvětrání	nelze škrtit
Způsob návratu do základní polohy	pneumatická pružina
Způsob řízení	nepřímo řízené
Tlak média	0.5 bar...10 bar
Upozornění k provoznímu/řídícímu médiu	mazaný provoz je možný (od mazání pak již nelze upustit)
Teplota média	-10 °C...60 °C
Okolní teplota	-10 °C...60 °C
Shoda s LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Materiál šroubů	silně legovaná nerezová ocel
Číslo materiálu šroubu	1.4301
Hmotnost výrobku	1100 g
Stupeň krytí	IP65