


Tlakový spínač PEV-1/4-SC-OD

Číslo dílu: 161760

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Odpovídá normám	EN 60947-5-1
Certifikát	CCC
Značka CE (viz prohlášení o shodě)	podle směrnice EU pro nízká napětí
Značka UKCA (viz prohlášení o shodě)	podle předpisů UK pro elektrické provozní prostředky
Ochrana proti výbuchu	dbejte na upozornění v osvědčení zóna 1 (ATEX) zóna 2 (ATEX) zóna 21 (ATEX) zóna 22 (ATEX)
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS
Měřená veličina	relativní tlak
Metoda měření	pneum. elektr. převodník tlaku s nastavovacím měřítkem
Provozní tlak	0.1 MPa...1.2 MPa 1 bar...12 bar
Provozní médium	stlačený vzduch podle ISO 8573-1:2010 [7:::] voda
Upozornění k provoznímu/řídícímu médiu	mazaný provoz je možný (od mazání pak již nelze upustit)
Teplota média	-20 °C...80 °C
Okolní teplota	-20 °C...80 °C
Funkce spínacího prvku	přepínací kontakt
Max. frekvence spínání	3 Hz
Max. napětí spínacího výstupu, AC	250 V
Max. napětí spínacího výstupu DC	125 V
Max. výstupní proud	5000 mA
Minimální proud zátěže	1 mA při 24 V 10 mA při 10 V 100 mA při 5V
Kategorie spotřebiče - indukční zatížení	AC-14 DC-13
Kategorie spotřebiče - ohmické zatížení	AC-12 DC-12

Parametr	Hodnota
Elektrické připojení	tvár A konektor podle DIN 43650 čtyřhranný tvar
Způsob upevnění	s průchozí dírou
Montážní poloha	libovoln.
Pneumatické připojení	G1/4
Hmotnost výrobku	144 g
Materiál tělesa	tlakový odlitek z hliníku
Materiál spínacího kontaktu	stříbrná
Rozsah nastavení prahových hodnot	1 bar...12 bar
Stupeň krytí	IP65
Třída odolnosti korozi KBK	2 - mírné nároky na odolnost korozi
Shoda s LABS	VDMA24364-B1/B2-L