

Ložiskové těleso CRLNG-63

Číslo dílu: 161843

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Velikost	63
Vychází z norem	ISO 15552 (dosud také VDMA 24562, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290)
Montážní poloha	libovoln.
Třída odolnosti korozi KBK	4 - zvláště vysoké nároky na odolnost korozi
Shoda s LABS	VDMA24364-B2-L
Vhodnost pro výrobu lithium-iontových baterií	Výrobek odpovídá interní definici výrobku společnosti Festo pro použití při výrobě baterií: Z použití jsou vyloučeny kovy s více než 1% hmotnostním podílem mědi, zinku nebo niklu. Výjimku tvoří nikl v oceli, chemicky poniklované povrchy, plošné spoje, kabely, elektrické konektory a cívky
Okolní teplota	-40 °C...80 °C
max. zatížitelnost	4 kN
Hmotnost výrobku	370 g
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS
Materiál upevnění	elektrolyticky leštěno silně legovaná ocel
Materiál ložiska	plast