


Válec se dvěma písty DPZJ-32-25-P-A-KF-S2

Číslo dílu: 162153

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Zdvih	25 mm
Seřiditelný rozsah koncových poloh/délka	10 mm
Průměr pístu	32 mm
Provozní režim pohonné jednotky	pohyb. díl
Tlumení	pružné tlumicí kroužky/destičky na obou stranách
Montážní poloha	libovoln.
Vedení	vedení v kuličkových oběžných pouzdrech
Konstrukce	vedení
Snímání poloh	pro přibližovací čidlo
Varianty	průchozí pístnice
Provozní tlak	0.1 MPa...1 MPa 1 bar...10 bar
Max. rychlost	1 m/s
Princip činnosti	dvočinný
Provozní médium	stlačený vzduch podle ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Upozornění k provoznímu/řídícímu médiu	mazaný provoz je možný (od mazání pak již nelze upustit)
Třída odolnosti korozi KBK	0 - žádné nároky na odolnost korozi
Shoda s LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Okolní teplota	-20 °C...80 °C
Energie nárazu v koncových polohách	0.5 Nm
Teoretická síla při 6 barech, pohyb vzad	724 N
Teoretická síla při 6 barech, pohyb vpřed	724 N
Alternativní připojení	viz výkres výrobku
Pneumatické připojení	G1/8
Materiál víka	tvárná slitina hliníku
Materiál těsnění	NBR
Materiál tělesa	tvárná slitina hliníku
Materiál pístnice / pohybové tyče	Cementační ocel