



Spínací ventil PVEL-H-124-HP3

Číslo dílu: 1629207

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Řada	L
Jmenovitá světlost DN	54
Konstrukce	pístové šoupátko
Druh ovládání	ruční
Princip těsnění	měkké
Funkce odvětrání	nelze škrtit
Zabezpečení ovládání	otočná hlavice s aretací s příslušenstvím, uzamykatelný
Způsob návratu do základní polohy	Nucené vedení
Způsob řízení	přím.
Funkce ventilu	3/2, bistabilní
Provozní tlak	0 MPa...5 MPa 0 bar...50 bar
Provozní médium	stlačený vzduch podle ISO 8573-1:2010 [7:4:4] netečné plyny
Upozornění k provoznímu/řídícímu médiu	mazaný provoz je možný (od mazání pak již nelze upustit)
Třída odolnosti korozi KBK	2 - mírné nároky na odolnost korozi
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS
Shoda s LABS	VDMA24364-zóna III
Teplota média	5 °C...50 °C
Okolní teplota	5 °C...50 °C
Značka CE (viz prohlášení o shodě)	podle směrnice EU pro tlaková zařízení
Značka UKCA (viz prohlášení o shodě)	podle britských předpisů pro tlaková zařízení
Vhodnost pro použití v potravinářství	viz rozšířené informace o materiálu
Montážní poloha	libovoln.
Hmotnost výrobku	5900 g
Pneumatické připojení 3	G1/2
Materiál pístového šoupátka	tvárná slitina hliníku
Materiál těsnění	NBR PE
Materiál tělesa	tvárná slitina hliníku