

Sada kyvných čepů DAMT-V1-100-A

Číslo dílu: 163530

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Velikost	100
Odpovídá normám	ISO 15552 (dosud též VDMA 24562, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290)
Třída odolnosti korozi KBK	1 - nízké nároky na odolnost korozi
Shoda s LABS	VDMA24364-B2-L
Vhodnost pro výrobu lithium-iontových baterií	Z použití jsou vyloučeny kovy s více než 1% hmotnostním podílem mědi. Výjimku tvoří plošné spoje, kabely, elektrické konektory a cívky
Okolní teplota	-40 °C...150 °C
max. zatížitelnost	9 kN
Hmotnost výrobku	2094.8 g
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS
Materiál šroubů	ocel pozinkováno
Materiál kyvných čepů	ocel, pozinkováno
Materiál upínacího dílu	ocel, pozinkováno
Materiál tyče	silně legovaná nerezová ocel