

Úhlová zásuvka PEV-1/4-WD-LED-24

Číslo dílu: 164274

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Odpovídá normám	EN 175301-803
Indikace stavu sepnutí	žlutá LED zelená LED
Způsob upevnění	přišroubováno
Výstup kabelu	úhlový
Elektrické připojení 1, funkce	strana koncových zařízení
Elektrické připojení 1, konstrukce	hranat.
Elektrické připojení 1, druh připojení	zásuvka
Elektrické připojení 1, připojovací technika	připojovací obrazec tvaru A, vychází z EN 175301-803
Elektrické připojení 1, počet pinů/vodičů	4
Elektrické připojení 1, obsazené piny/vodiče	4
Elektrické připojení 1, způsob upevnění	středový šroub M3
Elektrické připojení 2, funkce	strana řízení
Elektrické připojení 2, připojovací technika	šroubová svorka
Elektrické připojení 2, počet pinů/žil	5
Elektrické připojení 2, obsazené piny/žily	5
Rozsah provozního napětí, DC	15 V...30 V
Proudová zatížitelnost při 40 °C	8 A
Kabelové šroubení	Pg11
Přípustný průměr kabelu	4,5 mm...11 mm
Průřez přírodních vodičů	0,25 mm²...1,5 mm²
Stupeň krytí	IP65
Upozornění ke stupni krytí	v namontovaném stavu
Okolní teplota	-40 °C...80 °C
Upozornění k teplotě okolí	zohledněte snížení parametrů (derating)
Značka CE (viz prohlášení o shodě)	podle směrnice EU-RoHS
Značka UKCA (viz prohlášení o shodě)	podle předpisů UK RoHS
Shoda s LABS	VDMA24364-B2-L
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS
Materiál tělesa	PA6, vyztužený
Barva tělesa	průsvitná

Parametr	Hodnota
Materiál nástrčných kontaktů	mosaz poniklováno pocínované