

Rozbočovací modul FRM-1-D-MAXI

Číslo dílu: 164956

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Montážní poloha	libovoln.
Konstrukce	rozbočovací modul
Provozní tlak	0 MPa...1.6 MPa 0 bar...16 bar
Normální jmenovitý průtok v hlavním směru proudění 1->2	17400 l/min
Provozní médium	stlačený vzduch podle ISO 8573-1:2010 [7::-] netečné plyny
Třída odolnosti korozi KBK	2 - mírné nároky na odolnost korozi
Shoda s LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Skladovací teplota	-10 °C...60 °C
Třída čistoty vzduchu na výstupu	stlačený vzduch dle ISO 8573-1:2010 [7::-] Inertní plyny
Teplota média	-10 °C...60 °C
Okolní teplota	-10 °C...60 °C
Hmotnost výrobku	762 g
Připojení pneumatiky 1	G1
Pneumatické připojení 2	G1
Pneumatické připojení 3	G3/4
Pneumatické připojení 4	G1/4
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS
Materiál tělesa	tlakový odlitek ze zinku