

Spínací ventil HEE-1/8-D-MINI-24

Číslo dílu: 165068

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Provozní tlak	0.25 MPa...1.6 MPa 2.5 bar...16 bar
Překrytí	pozitivní překrytí
Hodnoty cívek	24 V DC: 2,5 W
Přípustné výkyvy napětí	+/- 10 %
Provozní médium	stlačený vzduch podle ISO 8573-1:2010 [7:4:4] netečné plyny
Upozornění k provoznímu/řídícímu médiu	mazaný provoz je možný (od mazání pak již nelze upustit)
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS
Shoda s LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Třída čistoty vzduchu na výstupu	stlačený vzduch dle ISO 8573-1:2010 [7:4:4] Inertní plyny
Elektrické připojení	Tvar C konektor podle DIN EN 175301-803