

Světlovod
SOEZ-LLG-SE-0,5-M4
Číslo dílu: 165357

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Metoda měření	jednocestná světelná závara světlovod
Okolní teplota	-20 °C...160 °C
Velikost	M4
Hmotnost výrobku	46 g
Materiál tělesa	mosaz chromováno
Rozsah nastavení, horní hranice	280 mm
Okolní teplota, pohyblivé uložení	-20 °C...120 °C
Stupeň krytí	IP54
Shoda s LABS	VDMA24364-B2-L