

**Krytka
ISK-M12**
Číslo dílu: 165592

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Hmotnost výrobku	5 g
Velikost balení	10
Stupeň krytí	IP65 IP67
Okolní teplota	-10 °C...50 °C
Shoda s LABS	VDMA24364-B2-L
Materiál tělesa	zesílený PA