

Připojovací kabel NHSB-A1-10-BLG3-LE3-PU8-2XBB

Číslo dílu: 1686609

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Délka ochranné hadice	10 m
Montážní poloha	libovoln.
Použití ve venkovním prostoru	místa použití chráněná před povětrnostními vlivy, třída C1, podle IEC 60654-1
Rozsah provozního napětí, DC	0 V...30 V
Shoda s LABS	VDMA24364-zóna III
Relativní vlhkost vzduchu	5 - 100 % kondenzující
Stupeň krytí	IP65 IP67 IP69K NEMA 4
Okolní teplota	-20 °C...60 °C
Teplota okolí při pohyblivém uložení kabelu	-5 °C...60 °C
Elektrické připojení 1	přímý konektor, 3 piny
Elektrické připojení 2	volný konec, 3 vodiče
Provozní médium	stlačený vzduch podle ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Upozornění k provoznímu/řídícímu médiu	je možný mazaný provoz
Pneumatické připojení	pro hadici s vnějším Ø 8 mm
Min. poloměr ohybu kabelu	100 mm
Konstrukce kabelu	3 x 0,75 mm ²
Hmotnost výrobku	2500 g
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS
Materiál ochranné hadice	PA
Materiál šroubení pro ochrannou hadici	PA
Materiál pláště kabelu	PVC
Materiál těsnění	TPE