

Kulový kohout

VZBA-3/4"-GG-63-T-22-F0304-V4V4T

Číslo dílu: 1686639

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Konstrukce	2 cestný kulový kohout
Druh ovládání	mechanick.
Princip těsnění	měkké
Montážní poloha	libovoln.
Způsob upevnění	montáž do vedení
Připojení armatury	Rp3/4
Indikace spínací polohy	směr drážky = směr průtoku
Připojovací obrazec na přírubě	F03 F04
Vnitřní Ø	20 mm
Jmenovitá světlost DN	20
Funkce ventilu	2/2
Pomocné ruční ovládání	žádn.
Směr proudění	reverzibilní
Jmenovitý tlak armatury PN	63
Ovládací moment	14 Nm
Vychází z norem	DIN 3202-M3 EN 10226-1 ISO 5211
Médium	stlačený vzduch podle ISO 8573-1:2010 [-:~:] netečné plyny voda - žádná vodní pára neutrální kapaliny další průtoková média na vyžádání
Teplota média	-10 °C...200 °C
Průtok Kv	45.6 m³/h
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS
Shoda s LABS	VDMA24364-zóna III
Materiál tělesa	silně legovaná nerezová ocel
Číslo materiálu tělesa	1.4408

Parametr	Hodnota
Materiál těsnění	PTFE zesílený PTFE
Materiál koule	silně legovaná nerezová ocel
Číslo materiálu koule	1.4408
Materiál hřídele	silně legovaná ocel, nerezová
Míslo materiálu hřídele	1.4401
Hmotnost výrobku	850 g
Ochrana proti výbuchu	zóna 1 (ATEX) zóna 2 (ATEX) zóna 21 (ATEX) zóna 22 (ATEX)
Třída odolnosti korozi KBK	3 - silné nároky na odolnost korozi