

# Kulový kohout VZBA-1/2"-WW-63-T-22-F0304-V4V4T

Číslo dílu: 1686663

FESTO



## Technické údaje

| Parametr                       | Hodnota                                                                                                                                             |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Konstrukce                     | 2 cestný kulový kohout                                                                                                                              |
| Druh ovládání                  | mechanick.                                                                                                                                          |
| Princip těsnění                | měkké                                                                                                                                               |
| Montážní poloha                | libovoln.                                                                                                                                           |
| Způsob upevnění                | montáž do vedení                                                                                                                                    |
| Připojení armatury             | navařovací zakončení / navařovací zakončení                                                                                                         |
| Indikace spínací polohy        | směr drážky = směr průtoku                                                                                                                          |
| Připojovací obrazec na přírubě | F03<br>F04                                                                                                                                          |
| Vnitřní Ø                      | 16 mm                                                                                                                                               |
| Jmenovitá světlost DN          | 15                                                                                                                                                  |
| Funkce ventilu                 | 2/2                                                                                                                                                 |
| Pomocné ruční ovládání         | žádn.                                                                                                                                               |
| Směr proudění                  | reverzibilní                                                                                                                                        |
| Jmenovitý tlak armatury PN     | 63                                                                                                                                                  |
| Ovládací moment                | 10 Nm                                                                                                                                               |
| Vychází z norem                | DIN 3202-S13<br>ISO 5211                                                                                                                            |
| Médium                         | stlačený vzduch podle ISO 8573-1:2010 [-:~:]<br>netečné plyny<br>voda - žádná vodní pára<br>neutrální kapaliny<br>další průtoková média na vyžádání |
| Teplota média                  | -10 °C...200 °C                                                                                                                                     |
| Průtok Kv                      | 19,4 m³/h                                                                                                                                           |
| Upozornění k materiálu         | v souladu s RoHS                                                                                                                                    |
| Shoda s LABS                   | VDMA24364-zóna III                                                                                                                                  |
| Materiál tělesa                | silně legovaná nerezová ocel                                                                                                                        |
| Číslo materiálu tělesa         | 1.4408                                                                                                                                              |

| Parametr                   | Hodnota                                                            |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Materiál těsnění           | PTFE<br>zesílený PTFE                                              |
| Materiál koule             | silně legovaná nerezová ocel                                       |
| Číslo materiálu koule      | 1.4408                                                             |
| Materiál hřídele           | silně legovaná ocel, nerezová                                      |
| Míslo materiálu hřídele    | 1.4401                                                             |
| Hmotnost výrobku           | 650 g                                                              |
| Ochrana proti výbuchu      | zóna 1 (ATEX)<br>zóna 2 (ATEX)<br>zóna 21 (ATEX)<br>zóna 22 (ATEX) |
| Třída odolnosti korozi KBK | 3 - silné nároky na odolnost korozi                                |