

přívodní kabel KSPC-AIF-1-WD-5

č. dílu: 170236

FESTO

Pro interface osy řídicího systému.



katalogový list

parametr	hodnota
rozsah provozního napětí AC	≤ 60 V
značka CE (viz prohlášení o shodě)	podle směrnice EU-EMC
stupeň krytí	IP20
okolní teplota při pohyblivém prodloužení kabelu	-5 ... 80 °C
okolní teplota	-20 ... 70 °C
hmotnost výrobku	266 g
elektrické připojení 1	úhlová zásuvka, M9, 5 pinů, stíněná
elektrické připojení 2	zásuvková lišta, 5 pinů
struktura kabelu	2x0,25 mm ² + 2x0,34mm ² +0,49mm ²
průměr kabelu	5.5 mm
délka kabelu	5 m
barva tělesa	černý
barevný plášť kabelu	světle šedá
informace o materiálu převlečné matice	poniklovaná mosaz
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS
informace o materiálu pouzdra	zesílený PA PBT TPE-U(PUR)
informace o materiálu pláště kabelu	TPE-U(PUR)
informace o materiálu nástrčných kontaktů	pozlacený bronz pocínovaná slitina mědi