


Připojovací kabel KMPYE-AIF-1-GS-GD-2

Číslo dílu: 170238

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Odpovídá normám	EN 61076-2-101
Dodatečné funkce	zapojení pinů specifické pro výrobek
Označení vedení	s příslušenstvím
Četnost připojování	500
Elektrické připojení 1, funkce	strana koncových zařízení
Elektrické připojení 1, konstrukce	kulat.
Elektrické připojení 1, druh připojení	zásuvka
Elektrické připojení 1, výstup kabelu	přím.
Elektrické připojení 1, připojovací technika	M12x1, kódování A podle EN 61076-2-101
Elektrické připojení 1, počet pinů/vodičů	4
Elektrické připojení 1, obsazené piny/vodiče	4
Elektrické připojení 1, způsob upevnění	aretace šroubem s OK18 a podélným rýhováním
Elektrické připojení 2, funkce	strana řízení
Elektrické připojení 2, konstrukční provedení	kulat..
Elektrické připojení 2, druh připojení	konektor
Elektrické připojení 2, výstup kabelu	přímé
Elektrické připojení 2, připojovací technika	M9x0,5
Elektrické připojení 2, počet pinů/žil	7
Elektrické připojení 2, obsazené piny/žily	6
Elektrické připojení 2, způsob upevnění	aretace šroubu
Rozsah provozního napětí, DC	0 V...50 V
Proudová zatížitelnost při 40 °C	1 A
Odolnost nárazům napětí	2 kV
Stínění	ano
Délka kabelu	2 m
Vlastnosti kabelu	vhodné do energetických řetězců
Podmínky testu kabelů	zkušební podmínky na vyžádání
Poloměr ohybu, pohyblivé uložení kabelu	75 mm
Průměr kabelu	5.6 mm
Konstrukce kabelu	8 x 0,24 mm ²

Parametr	Hodnota
Jmenovitý průřez vodičem	0.24 mm ²
Stupeň krytí	IP65
Upozornění ke stupni krytí	v namontovaném stavu
Okolní teplota	-25 °C...85 °C
Teplota okolí při pohyblivém uložení kabelu	-5 °C...80 °C
Shoda s LABS	VDMA24364-B2-L
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS
Třída znečištění	1
Materiál pláště kabelu	TPE-U(PUR)
Barva pláště kabelu	černá