


Osová sada EAMM-A-P3-28D-28A

Číslo dílu: 1703478

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Jmenovitá délka	15 mm
Montážní poloha	libovoln.
Max. otáčky	10000 1/min
Shoda s LABS	VDMA24364-B2-L
Skladovací teplota	-25 °C...60 °C
Relativní vlhkost vzduchu	0 - 95 %
Stupeň krytí	IP40
Okolní teplota	-10 °C...60 °C
Moment setrvačnosti	0.28 kg.mm ²
Přenositelný krouticí moment	0.2 Nm
Hmotnost výrobku	30 g
Kód rozhraní ovladače	P3-28D
Kód rozhraní motoru In	28A
Kód rozhraní, skříň spojky	28D
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS