

Zásuvka MSSD-C-4P

Číslo dílu: 171157

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Způsob upevnění	na elektromagnetický ventil se středovým šroubem M3
Montážní poloha	libovoln.
Hmotnost výrobku	22 g
Elektrické připojení	3 piny úhlová zásuvka tvar A podle DIN EN 175301-803 hranatý tvar MSC čtyřhranný tvar MSN1
Kabelové šroubení	Pg9
Průměr kabelu	6 mm...8 mm
Jmenovitý průřez vodičem	1.5 mm ²
Stupeň krytí	IP65
Okolní teplota	-25 °C...90 °C
Shoda s LABS	VDMA24364-B2-L
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS
Materiál tělesa	plast
Barva tělesa	černá