

Adaptér T FB-TA-M12-5POL

Číslo dílu: 171175

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Způsob upevnění	s průchozí dírou
Hmotnost výrobku	59 g
Elektrické připojení	5 pinů M12x1 / M12x1 konektory / zásuvky
Rozsah provozního napětí, DC	10 V...30 V
Proudová zatížitelnost	4 A
Stupeň krytí	IP67
Okolní teplota	-25 °C...90 °C
Shoda s LABS	VDMA24364-B2-L