

**Vložka**  
**QSP10-4**  
Číslo dílu: 172972

**FESTO**



## Technické údaje

| Parametr                               | Hodnota                                                           |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Druh těsnění na závrtovém čepu         | O-kroužek                                                         |
| Montážní poloha                        | libovoln.                                                         |
| Tvar                                   | přímý tvar                                                        |
| Velikost balení                        | 10                                                                |
| Konstrukce                             | Princip push-pull                                                 |
| Provozní tlak v celém rozsahu teplot   | -0.095 MPa...1 MPa<br>-0.95 bar...10 bar<br>-13.775 psi...145 psi |
| Provozní médium                        | stlačený vzduch podle ISO 8573-1:2010 [7:-:-]                     |
| Upozornění k provoznímu/řídícímu médiu | je možný mazaný provoz                                            |
| Třída odolnosti korozi KBK             | 1 - nízké nároky na odolnost korozi                               |
| Shoda s LABS                           | VDMA24364-B1/B2-L                                                 |
| Okolní teplota                         | 0 °C...60 °C                                                      |
| Způsob upevnění                        | upevňovací jehla                                                  |
| Připojení pneumatiky 1                 | vložka 10 mm                                                      |
| Pneumatické připojení 2                | pro hadici s vnějším Ø 4 mm                                       |
| Barva uvolňovacího kroužku             | modrá                                                             |
| Upozornění k materiálu                 | v souladu s RoHS                                                  |
| Materiál tělesa                        | mosaz, poniklováno                                                |