

Přísavka VAS-5-M5-NBR

Číslo dílu: 173439

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Jmenovitá světlost	1.5 mm
Průměr přísavky	5 mm
Činný sací průměr	4 mm
Poloha připojení	nahoře
Tvar přísavky	kulatý tvar, plochý
Provozní tlak	-0.095 MPa...0 MPa -0.95 bar...0 bar -13.775 psi...0 psi
Jmenovitý provozní tlak	-0.07 MPa -0.7 bar -10.15 psi
Provozní médium	atmosférický vzduch v návaznosti na ISO 8573-1:2010 [7::-]
Shoda s LABS	VDMA24364-A1-L
Okolní teplota	-20 °C...80 °C
Síla na odtržení při 70% vakuu	0.9 N
PPřídržná síla při jmenovitém provozním tlaku	0.9 N
Upevňovací závit	M5
Upevnění přísavky	M5
Připojení podtlaku (vakua)	M5
Barva	černá
Tvrdost Shore	55 +/- 5
Materiál závitového čepu	tvárná slitina hliníku
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS
Materiál přísavky	NBR