


Redukční ventil LR-3/8-D-MINI-NPT

Číslo dílu: 173652

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Velikost	Mini
Řada	D
Provozní tlak	0.1 MPa...1.6 MPa 1 bar...16 bar
Rozsah regulace tlaku	0.5 bar...12 bar
Max. hystereze tlaku	0.02 MPa 0.2 bar 2.9 psi
Provozní médium	stlačený vzduch podle ISO 8573-1:2010 [7:4:4] netečné plyny
Upozornění k provoznímu/řídícímu médiu	mazaný provoz je možný (od mazání pak již nelze upustit)
Třída odolnosti korozi KBK	2 - mírné nároky na odolnost korozi
Shoda s LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Třída čistoty vzduchu na výstupu	stlačený vzduch dle ISO 8573-1:2010 [7:4:4] Inertní plyny
Připojení pneumatiky 1	NPT3/8
Pneumatické připojení 2	NPT3/8
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS