

Redukční ventil LR-3/4-D-MIDI-NPT

Číslo dílu: 173664

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Velikost	Midi
Řada	D
Montážní poloha	libovoln.
Funkce regulátoru	konstantní výstupní tlak
Provozní tlak	1.6 MPa 16 bar
Rozsah regulace tlaku	0.5 bar...12 bar
Max. hystereze tlaku	0.02 MPa 0.2 bar 2.9 psi
normální jmenovitý průtok (normalizovaný podle DIN 1343)	3500 l/min
Provozní médium	stlačený vzduch podle ISO 8573-1:2010 [7:4:4] netečné plyny
Upozornění k provoznímu/řídícímu médiu	mazaný provoz je možný (od mazání pak již nelze upustit)
Třída odolnosti korozi KBK	2 - mírné nároky na odolnost korozi
Shoda s LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Třída čistoty vzduchu na výstupu	stlačený vzduch dle ISO 8573-1:2010 [7:4:4] Inertní plyny
Teplota média	-10 °C...60 °C
Okolní teplota	-10 °C...60 °C
Hmotnost výrobku	720 g
Způsob upevnění	montáž do panelu montáž do vedení s upevňovacím úhelníkem volitelně:
Připojení pneumatiky 1	NPT3/4
Pneumatické připojení 2	NPT 3/4
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS
Materiál těsnění	NBR
Materiál tělesa	tlakový odlitek ze zinku