


**Filtr**  
**LF-1/8-D-MINI-A-NPT**  
Číslo dílu: 173677

**FESTO**



## Technické údaje

| Parametr                                                 | Hodnota                                                        |
|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Velikost                                                 | Mini                                                           |
| Řada                                                     | D                                                              |
| Montážní poloha                                          | svisle                                                         |
| Jemnost filtru                                           | 40 µm                                                          |
| Odpouštění kondenzátu                                    | automaticky                                                    |
| Ochrana nádobky                                          | kovový ochranný koš                                            |
| Provozní tlak                                            | 2 bar...12 bar                                                 |
| normální jmenovitý průtok (normalizovaný podle DIN 1343) | 1000 l/min                                                     |
| Provozní médium                                          | Stlačený vzduch podle ISO 8573-1:2010 [7:9:-]<br>netečné plyny |
| Třída odolnosti korozi KBK                               | 2 - mírné nároky na odolnost korozi                            |
| Shoda s LABS                                             | VDMA24364-B1/B2-L                                              |
| Skladovací teplota                                       | -10 °C...60 °C                                                 |
| Třída čistoty vzduchu na výstupu                         | Stlačený vzduch dle ISO 8573-1:2010 [7:8:4]<br>Inertní plyny   |
| Teplota média                                            | 5 °C...60 °C                                                   |
| Okolní teplota                                           | 5 °C...60 °C                                                   |
| Způsob upevnění                                          | montáž do vedení<br>s upevňovacím úhelníkem<br>volitelně:      |
| Připojení pneumatiky 1                                   | NPT1/8                                                         |
| Pneumatické připojení 2                                  | NPT1/8                                                         |
| Upozornění k materiálu                                   | v souladu s RoHS                                               |
| Materiál filtru                                          | PE                                                             |
| Materiál tělesa                                          | tlakový odlitek ze zinku                                       |
| Materiál nádobky                                         | PC                                                             |