


Jemný filtr LFMB-1-D-MAXI-A-NPT

Číslo dílu: 173723

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Řada	D
Velikost	Maxi
Jemnost filtru	1 µm
Odpouštění kondenzátu	automaticky
Provozní tlak	2 bar...12 bar
Provozní médium	stlačený vzduch podle ISO 8573-1:2010 [6:8:4] netečné plyny
Třída čistoty vzduchu na výstupu	Stlačený vzduch dle ISO 8573-1:2010 [5:7:3] Inertní plyny
Max. normální průtok pro třídu čistoty vzduchu	2780 l/min
Min. normální průtok pro třídu čistoty vzduchu	620 l/min
Stupeň účinnosti filtru	99,99 %
Ochrana nádobky	kovový ochranný koš
Třída odolnosti korozi KBK	2 - mírné nároky na odolnost korozi
Shoda s LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Teplota média	1.5 °C...60 °C
Okolní teplota	-10 °C...60 °C
Zbytkový obsah oleje	0.5 mg/m ³
Způsob upevnění	montáž do vedení s upevňovacím úhelníkem volitelně:
Montážní poloha	svisle
Připojení pneumatiky 1	NPT1
Pneumatické připojení 2	NPT1
Materiál tělesa	tlakový odlitek ze zinku
Materiál filtru	borsilikátová vlákna
Materiál nádobky	PC
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS