

Velmi jemný filtr LFMA-1/4-D-MINI-A-NPT

Číslo dílu: 173727

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Řada	D
Velikost	Mini
Jemnost filtru	0.01 µm
Odpouštění kondenzátu	automaticky
Provozní tlak	2 bar...12 bar
Provozní médium	stlačený vzduch podle ISO 8573-1:2010 [6:8:4] netečné plyny
Třída čistoty vzduchu na výstupu	Stlačený vzduch dle ISO 8573-1:2010 [1:7:2] Inertní plyny
Max. normální průtok pro třídu čistoty vzduchu	410 l/min
Min. normální průtok pro třídu čistoty vzduchu	100 l/min
Stupeň účinnosti filtru	99.9999 %
Ochrana nádobky	kovový ochranný koš
Třída odolnosti korozi KBK	2 - mírné nároky na odolnost korozi
Shoda s LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Teplota média	1.5 °C...60 °C
Okolní teplota	-10 °C...60 °C
Zbytkový obsah oleje	0.01 mg/m³
Způsob upevnění	montáž do vedení s upevňovacím úhelníkem volitelně:
Montážní poloha	svisle
Připojení pneumatiky 1	1/4 NPT
Pneumatické připojení 2	NPT1/4
Materiál tělesa	tlakový odlitek ze zinku
Materiál filtru	borsilikátová vlákna
Materiál nádobky	PC
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS