


Redukční ventil s filtrem LFR-1/2-D-7-MIDI-NPT

Číslo dílu: 173794

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Velikost	Midi
Řada	D
Montážní poloha	svisle
Jemnost filtru	40 µm
Odpouštění kondenzátu	ručně tlačítkem
Max. množství kondenzátu	43 cm ³
Ochrana nádobky	kovový ochranný koš
Provozní tlak	0.1 MPa...1.6 MPa 1 bar...16 bar
Max. hystereze tlaku	0.2 bar
normální jmenovitý průtok (normalizovaný podle DIN 1343)	3900 l/min
Provozní médium	stlačený vzduch podle ISO 8573-1:2010 [-:9:-] netečné plyny
Upozornění k provoznímu/řídícímu médiu	mazaný provoz je možný (od mazání pak již nelze upustit)
Třída odolnosti korozi KBK	2 - mírné nároky na odolnost korozi
Shoda s LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Skladovací teplota	-10 °C...60 °C
Třída čistoty vzduchu na výstupu	Stlačený vzduch dle ISO 8573-1:2010 [7:8:4] Inertní plyny
Teplota média	-10 °C...60 °C
Okolní teplota	-10 °C...60 °C
Hmotnost výrobku	900 g
Způsob upevnění	montáž do vedení s upevňovacím úhelníkem volitelně:
Připojení pneumatiky 1	1/2 NPT
Pneumatické připojení 2	NPT1/2
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS
Materiál tělesa	tlakový odlitek ze zinku
Materiál nádobky	PC