

Maznice LOE-3/8-D-MINI-NPT

Číslo dílu: 173822

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Max. plnicí množství oleje	45 cm ³
Ochrana nádobky	kovový ochranný koš
Provozní tlak	1.6 MPa 16 bar 232 psi
Minimální průtok pro funkci maznice	3 l/min
normální jmenovitý průtok (normalizovaný podle DIN 1343)	2700 l/min
Provozní médium	stlačený vzduch podle ISO 8573-1:2010 [7:4:4] netečné plyny
Upozornění k provoznímu/řídícímu médiu	provoz s přimazáváním není možný
Třída odolnosti korozi KBK	2 - mírné nároky na odolnost korozi
Shoda s LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Skladovací teplota	-10 °C...60 °C
Třída čistoty vzduchu na výstupu	stlačený vzduch dle ISO 8573-1:2010 [7:4:-] Inertní plyny
Teplota média	-10 °C...60 °C
Okolní teplota	-10 °C...60 °C
Hmotnost výrobku	270 g
Způsob upevnění	s příslušenstvím
Připojení pneumatiky 1	NPT3/8
Pneumatické připojení 2	NPT3/8
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS
Materiál nádobky	PC