

Maznice
LOE-1/2-D-MIDI-NPT
Číslo dílu: 173824

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Max. plnicí množství oleje	110 cm ³
Ochrana nádoby	kovový ochranný koš
Provozní tlak	1.6 MPa 16 bar 232 psi
Minimální průtok pro funkci maznice	8 l/min
normální jmenovitý průtok (normalizovaný podle DIN 1343)	6100 l/min
Provozní médium	stlačený vzduch podle ISO 8573-1:2010 [7:4:4] netečné plyny
Upozornění k provoznímu/řídícímu médiu	provoz s přimazáváním není možný
Třída odolnosti korozi KBK	2 - mírné nároky na odolnost korozi
Shoda s LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Skladovací teplota	-10 °C...60 °C
Třída čistoty vzduchu na výstupu	stlačený vzduch dle ISO 8573-1:2010 [7:4:-] Inertní plyny
Teplota média	-10 °C...60 °C
Okolní teplota	-10 °C...60 °C
Způsob upevnění	s příslušenstvím
Připojení pneumatiky 1	1/2 NPT
Pneumatické připojení 2	NPT1/2
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS
Materiál nádoby	PC