

Maznice LOE-1-D-MAXI-NPT

Číslo dílu: 173827

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Max. plnicí množství oleje	190 cm ³
Ochrana nádobky	kovový ochranný koš
Provozní tlak	1.6 MPa 16 bar 232 psi
Minimální průtok pro funkci maznice	10 l/min
normální jmenovitý průtok (normalizovaný podle DIN 1343)	9000 l/min
Provozní médium	stlačený vzduch podle ISO 8573-1:2010 [7:4:4] netečné plyny
Upozornění k provoznímu/řídícímu médiu	mazaný provoz je možný (od mazání pak již nelze upustit)
Třída odolnosti korozi KBK	2 - mírné nároky na odolnost korozi
Shoda s LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Skladovací teplota	-10 °C...60 °C
Třída čistoty vzduchu na výstupu	stlačený vzduch dle ISO 8573-1:2010 [7:4:-] Inertní plyny
Teplota média	-10 °C...60 °C
Okolní teplota	-10 °C...60 °C
Hmotnost výrobku	1200 g
Způsob upevnění	s příslušenstvím
Připojení pneumatiky 1	NPT1
Pneumatické připojení 2	NPT1
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS
Materiál nádobky	PC