


# Spínací ventil HE-3/8-D-MIDI-NPT

Číslo dílu: 173895

FESTO



## Technické údaje

| Parametr                                                 | Hodnota                                                        |
|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Rozteč                                                   | 55 mm                                                          |
| Konstrukce                                               | pístové šoupátko                                               |
| Druh ovládání                                            | ruční                                                          |
| Princip těsnění                                          | měkké                                                          |
| Funkce odvětrání                                         | nelze škrtit                                                   |
| Pomocné ruční ovládání                                   | žádn.                                                          |
| Funkce ventilu                                           | 3/2, bistabilní                                                |
| Provozní tlak                                            | 0 MPa...1.6 MPa<br>0 bar...16 bar                              |
| Hodnota C                                                | 15.7 l/sbar                                                    |
| Hodnota b                                                | 0.3                                                            |
| normální jmenovitý průtok (normalizovaný podle DIN 1343) | 3200 l/min                                                     |
| Doba sepnutí                                             | 100%                                                           |
| Provozní médium                                          | stlačený vzduch podle ISO 8573-1:2010 [7:4:4]<br>netečné plyny |
| Upozornění k provoznímu/řídícímu médiu                   | mazaný provoz je možný (od mazání pak již nelze upustit)       |
| Třída odolnosti korozi KBK                               | 2 - mírné nároky na odolnost korozi                            |
| Upozornění k materiálu                                   | v souladu s RoHS                                               |
| Shoda s LABS                                             | VDMA24364-B1/B2-L                                              |
| Teplota média                                            | -10 °C...60 °C                                                 |
| Okolní teplota                                           | -10 °C...60 °C                                                 |
| Způsob upevnění                                          | montáž do vedení<br>s příslušenstvím                           |
| Montážní poloha                                          | libovoln.                                                      |
| Směr proudění                                            | není reverzibilní                                              |
| Hmotnost výrobku                                         | 511 g                                                          |
| Připojení pneumatiky 1                                   | NPT3/8                                                         |
| Pneumatické připojení 2                                  | NPT3/8                                                         |
| Pneumatické připojení 3                                  | G1/4                                                           |
| Třída čistoty vzduchu na výstupu                         | stlačený vzduch dle ISO 8573-1:2010 [7:4:4]<br>Inertní plyny   |
| Materiál těsnění                                         | NBR                                                            |

| Parametr        | Hodnota                   |
|-----------------|---------------------------|
| Materiál tělesa | tlakový odlitek z hliníku |