


Kyvná příruba SNCB-40

Číslo dílu: 174391

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Velikost	40
Vychází z norem	ISO 15552
Třída odolnosti korozi KBK	1 - nízké nároky na odolnost korozi
Shoda s LABS	VDMA24364-B2-L
Vhodnost pro výrobu lithium-iontových baterií	Z použití jsou vyloučeny kovy s více než 5% hmotnostním podílem mědi. Výjimku tvoří plošné spoje, kabely, elektrické konektory a cívky
Okolní teplota	-40 °C...90 °C
max. zatížitelnost	1.5 kN
Hmotnost výrobku	155 g
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS
Materiál upevnění	Hliníkový tlakový odlitek
Materiál čepu	ocel, pozinkováno
Materiál ložiska	plast
Materiál kotouče	ocel, pozinkováno
Materiál šroubů	ocel, pozinkováno
Materiál pojistky	Pružinová ocel, pozinkovaná