


Kyvná příruba SNCS-32

Číslo dílu: 174397

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Velikost	32
Vychází z norem	ISO 15552 (dosud také VDMA 24562, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290)
Třída odolnosti korozi KBK	1 - nízké nároky na odolnost korozi
Shoda s LABS	VDMA24364-B2-L
Okolní teplota	-40 °C...150 °C
max. zatížitelnost	1 kN
Hmotnost výrobku	86 g
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS
Materiál upevnění	Hliníkový tlakový odlitek
Materiál ložiska kloubu	ocel PTFE
Materiál šroubů	ocel pozinkováno