


Kyvná příruba SNCL-80

Číslo dílu: 174408

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Velikost	80
Vychází z norem	ISO 15552 (dosud také VDMA 24562, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290)
Třída odolnosti korozi KBK	1 - nízké nároky na odolnost korozi
Shoda s LABS	VDMA24364-B2-L
Okolní teplota	-40 °C...90 °C
max. zatížitelnost	6 kN
Hmotnost výrobku	436 g
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS
Materiál upevnění	Hliníkový tlakový odlitek
Materiál ložiska	plast
Materiál šroubů	ocel pozinkováno