

Kyvné čepy ZNCF-40

Číslo dílu: 174412

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Velikost	40
Vychází z norem	ISO 15552
Třída odolnosti korozi KBK	2 - mírné nároky na odolnost korozi
Shoda s LABS	VDMA24364-B2-L
Okolní teplota	-40 °C...150 °C
Hmotnost výrobku	285 g
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS
Materiál upevnění	odlitek z ušlechtilé oceli
Materiál šroubů	ocel pozinkováno