

Spojka
EAMC-65-90-25-32
Číslo dílu: 1745817

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Upínací průměr 1	25 mm
Průměr upínání 2	32 mm
Velikost	65
Jmenovitá délka	90 mm
Montážní poloha	libovoln.
Max. otáčky	4500 1/min
Shoda s LABS	VDMA24364-B2-L
Skladovací teplota	-25 °C...60 °C
Relativní vlhkost vzduchu	0 - 95 %
Okolní teplota	-25 °C...60 °C
Moment setrvačnosti	417 kg.mm ²
Přenositelný krouticí moment	92 Nm
Hmotnost výrobku	535 g
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS