

Modul se vstupy CP-E16-M12X2-5POL

Číslo dílu: 175561

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Shoda s LABS	VDMA24364-B2-L
Značka CE (viz prohlášení o shodě)	podle směrnice EU-EMV podle směrnice EU pro ochranu proti výbuchu (ATEX) podle směrnice EU-RoHS
Značka UKCA (viz prohlášení o shodě)	podle předpisů UK pro EMC podle předpisů UK EX podle předpisů UK RoHS
Značka KC	KC-EMC
Certifikát	RCM Mark c UL us - Recognized (OL)
Ochrana proti výbuchu	zóna 2 (ATEX) zóna 2 (UKEX) zóna 22 (ATEX) zóna 22 (UKEX)
Kategorie ATEX pro plyny	II 3G
Kategorie ATEX pro prach	II 3D
Ochrana proti výbuchu, certifikát mimo EU	EPL Dc (GB) EPL Gc (GB)
Typ ochrany proti výbuchu plynu	Ex ec IIC T5 Gc X
Ochrana proti zapálení a výbuchu prachu	Ex tc IIIC T80°C IP65 Dc X
Teplota prostředí s nebezpečím výbuchu	-5 °C <= Ta <= +50 °C