



vyhodnocovací jednotka SMH-AE1-NS3-M12

č. dílu: 175709
výběhový výrobek

funkční pouze s hallovými čidly řady SMH-S1-HG..
Výběhový typ. Dodáván do r. 2017. Alternativní výrobek viz portál podpory.



katalogový list

parametr	hodnota
povolení	C-Tick
značka CE (viz prohlášení o shodě)	podle směrnice EU-EMC
upozornění k materiálu	prosté mědi a PTFE
okolní teplota	5 ... 60 °C
spínaný výstup	NPN
rozsah provozního napětí DC	24 V
typ upevnění	průchozí dírou
montážní poloha	libovol.
informace o materiálu pouzdra	hliník legovaný pro tváření
ukazatel připravenosti k provozu	zelená LED
ukazatel polohy sepnutí	žlutá LED
stupeň krytí	IP53