

Spojka
EAMC-40-66-XX-15
Číslo dílu: 176036

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Průměr upínání 2	15 mm
Velikost	40
Jmenovitá délka	66 mm
Montážní poloha	libovoln.
Max. otáčky	6500 1/min
Shoda s LABS	VDMA24364-B2-L
Skladovací teplota	-25 °C...60 °C
Relativní vlhkost vzduchu	0 - 95 %
Okolní teplota	-25 °C...60 °C
Moment setrvačnosti	42.3 kg.mm ²
Hmotnost výrobku	139 g
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS