

Sada ventilů
CPV10-BS-5/3G-M7
Číslo dílu: 176055

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Funkce ventilu	5/3, ve stř. poloze uzavřený
Pneumatický pracovní výstup	M7
Provozní tlak	2.5 bar...10 bar
Jmenovitá světlost	4 mm
Montážní poloha	libovoln.
Tlak na roztržení	30 bar
Spínací čas vyp.	30 ms
Spínací čas zap.	20 ms
Provozní médium	stlačený vzduch podle ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Upozornění k provoznímu/řídícímu médiu	mazaný provoz je možný (od mazání pak již nelze upustit)
Odolnost nárazům	30 g/11 ms podle EN 60068-2-27
Třída odolnosti korozi KBK	1 - nízké nároky na odolnost korozi
Shoda s LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Teplota média	-10 °C...60 °C
Okolní teplota	-10 °C...60 °C
Hmotnost výrobku	23 g
Způsob upevnění	s průchozí dírou
Pneumatické připojení 2	M7
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS
Materiál těsnění	NBR
Materiál tělesa	tlakový odlitek ze zinku