



kruhový válec DSAB-40- -P-A-S6

č. dílu: 176497

FESTO

s předním víkem pro přímou montáž, zadním víkem s axiálním
přívodem vzduchu, s těsněním odolným teplotě do 120°C.
Tento výrobek je dostupný pouze u společnosti Festo Korea.



příklad zobrazení

katalogový list

parametr	hodnota
zdvih	1 ... 500 mm
průměr pístu	40 mm
tlumení	P: pružné tlumicí kroužky/desky na obou stranách
provozní tlak	1 ... 10 bar
provozní režim	dvojčinný
provozní médium	stlačený vzduch podle ISO8573-1:2010 [7:4:4]
upozornění pro provozní a ovládací médium	provoz s přimazáváním olejem je možný (v jiných režimech se vyžaduje)
třída odolnosti korozi KBK	2
okolní teplota	-20 ... 120 °C
teoretická síla při 6 barech, zpětný chod	633 N
teoretická síla při 6 barech, dopředný chod	754 N
pohybující se hmotnost při zdvihu 0 mm	469 g
přírůstek hmotnosti na 10 mm zdvihu	24 g
základní hmotnost při zdvihu 0 mm	586 g
přírůstek hmotnosti na každých 10 mm zdvihu	15.9 g
připojení pneumatiky	G1/4
informace o materiálu víka	hliník legovaný pro tváření
informace o materiálu těsnění	FPM
informace o materiálu pouzdra	vysoce legovaná nerezová ocel
informace o materiálu pístnice	vysoce legovaná ocel