

Kyvná příruba SUA-40-R3

Číslo dílu: 176887

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Velikost	40
Montážní poloha	libovoln.
Varianty	vysoká ochrana proti korozi
Třída odolnosti korozi KBK	3 - silné nároky na odolnost korozi
Shoda s LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Hmotnost výrobku	195 g
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS
Materiál upevnění	Tvárný legovaný hliník, s ochranným povlakem
Materiál čepu	silně legovaná ocel, nerezová
Materiál dutinky	pružinová ocel
Materiál ložiska	plast
Materiál šroubů	silně legovaná nerezová ocel
Materiál pojistky	silně legovaná nerezová ocel
Materiál hřídele	silně legovaná ocel, nerezová