

Časovač PZVT-120-SEC

Číslo dílu: 177616

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Konstrukce	mechanický sekvenční čítač s pneumatickým pohonem
Vypínací tlak	0.1 bar
Provozní tlak	2 bar...6 bar
Spínací tlak	1.6 bar
normální jmenovitý průtok (normalizovaný podle DIN 1343)	50 l/min
Nastavitelné časové zpoždění	8 s...120 s
Přesnost nastavení	± 3 s
Doba přestávky pro návrat do základ. pol.	200 ms
Opakovatelná přesnost nastavení času	± 1,2 s
Ochrana proti výbuchu	zóna 1 (ATEX) zóna 2 (ATEX) zóna 21 (ATEX) zóna 22 (ATEX)
Provozní médium	stlačený vzduch podle ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Upozornění k provoznímu/řídícímu médiu	provoz s přímazáváním není možný
Shoda s LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Stupeň krytí	IP54 s ochranným krytem a čelním rámečkem podle IEC 60529
Okolní teplota	-10 °C...60 °C
Hmotnost výrobku	45 g
Způsob upevnění	montáž do panelu
Pneumatické připojení	vnitřní závit M5
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS
Materiál tělesa	ABS