

Rozbočovače/slučovače s vícepólovým konektorem MPV-E/A08-M8

Číslo dílu: 177669

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Způsob upevnění	volitelně: s průchozí dírou montážní lištou
Hmotnost výrobku	100 g
Technika elektrického připojení vstupů/výstupů	M8 3 vodiče
Rozsah provozního napětí, DC	10 V...30 V
Proudová zatížitelnost, každá pozice pro připojení	1 A
Proudová zatížitelnost	4 A
Stupeň krytí	IP65 v namontovaném stavu podle IEC 60529
Okolní teplota	-20 °C...80 °C
Shoda s LABS	VDMA24364-B2-L
Materiál tělesa	PA6, vyztužený
Materiál zásuvky	mosaz